



Cennik usług

Wypożyczenia długoterminowe

Avnet Sp. z o.o. wprowadził **program długoterminowych wypożyczeń** oferowanych przez siebie rozwiązań, uwzględniający opcje wykupu pożyczanego sprzętu na preferencyjnych warunkach. Biznes Partnerzy, którzy osiągną któryś z 4 zakładanych progów obrotu z tytułu wypożyczeń w skali półrocza, mogą liczyć na **atrakcyjne nagrody**.

Zakładane progi obrotu w skali półrocza i nagrody dla Biznes Partnerów za ich osiągnięcie.

Powyżej 50.000 pln

Odtwarzacz mp3/mp4: Apple
iPod nano 8 GB



Powyżej 100.000 pln

Telefon komórkowy Nokia N80



Powyżej 200.000 pln

Notebook Lenovo N200



Powyżej 500.000 pln

Wycieczka do Egiptu dla 2 osób;
hotel 4*, all inclusive



Powyższe kwoty są kwotami netto. Nagrody będą przyznawane konkretnym handlowcom.



Przykładowe kalkulacje wypożyczeń ze specyfikacją w rozbiciu na m-ce (w cenach netto):



IBM x3850 M2

- 4 procesory Intel Xeon QC 2,93 Ghz
- 24 GB RAM
- 4 dyski 73 GB/15kRPM
- DVD-Rom
- Kontroler ServeRAID-MR10M SAS
- 2 karta 4Gbit FibreChannel
- Dodatkowa karta Intel PRO/1000 (2 porty)
- 2 zasilacze

IBM x3650

- 2 procesory Intel Xeon QC 2,93 Ghz
- 32 GB RAM
- 6 dysków 73 GB/15kRPM
- DVD-Rom
- Kontroler ServeRAID-8k SAS
- 2 karta 4Gbit FibreChannel
- Dodatkowa karta Intel PRO/1000 (2 porty)
- 2 zasilacze

Macierz IBM DS3400

- Wersja z 2 kontrolerami
- 12 dysków SAS 300 GB/15kRPM

Macierz IBM DS4700

- 4Gb cache
- 8 partycji
- Host kity: Windows, Linux, VMWare
- 16 dysków FC 146 GB/15kRPM

x3850

Cena LP: \$ 37 409

	miesiące			
	6	12	24	36
Rata miesięczna	\$ 1 814	\$ 1 608	\$ 1 390	\$ 935
Wartość wykupu	\$ 18 700	\$ 11 220	\$ 374	\$ 374
Koszt całkowity	\$ 29 583	\$ 30 518	\$ 31 790	\$ 34 034

DS3400

Cena LP: \$ 15 784

	miesiące			
	6	12	24	36
Rata miesięczna	\$ 663	\$ 623	\$ 529	\$ 374
Wartość wykupu	\$ 7 892	\$ 4 735	\$ 158	\$ 158
Koszt całkowity	\$ 11 870	\$ 12 217	\$ 12 848	\$ 13 625

x3650

Cena LP: \$ 16 585

	miesiące			
	6	12	24	36
Rata miesięczna	\$ 818	\$ 725	\$ 590	\$ 422
Wartość wykupu	\$ 8 433	\$ 5 060	\$ 169	\$ 169
Koszt całkowity	\$ 13 340	\$ 13 762	\$ 14 335	\$ 15 347

DS4700

Cena LP: \$ 71 226

	miesiące			
	6	12	24	36
Rata miesięczna	\$ 2 991	\$ 2 813	\$ 2 386	\$ 1 688
Wartość wykupu	\$ 35 613	\$ 21 368	\$ 712	\$ 712
Koszt całkowity	\$ 53 562	\$ 55 129	\$ 57 978	\$ 61 482



Przykładowe kalkulacje wypożyczeń ze specyfikacją w rozbiściu na m-ce (w cenach netto):

IBM Power6 520 2CPU

- 4 core 4,2 GHz
- 8 GB RAM
- 4 dyski 146 GB/15kRPM
- DVD-Rom
- Dodatkowa karta 2-Port 10/100/1000 Base-TX
- Karta 8Gbit FibreChannel
- 2 zasilacze
- PowerVM Standard Edition
- System operacyjny AIX 6

IBM Power6 520 4CPU

- 4 core 4,2 GHz
- 16GB RAM
- 4 dyski 146 GB/15kRPM
- DVD-Rom
- Dodatkowa karta 2-Port 10/100/1000 Base-TX
- Karta 8Gbit FibreChannel
- 2 zasilacze
- PowerVM Express Edition
- System operacyjny AIX 6

IBM Power6 550 8CPU

- 8 core 4,2 GHz
- 32 GB RAM
- 4 dyski 146 GB/15kRPM
- DVD-Rom
- Dodatkowa karta 2-Port 10/100/1000 Base-TX
- Karta 8Gbit FibreChannel
- 2 zasilacze
- PowerVM Standard Edition
- System operacyjny AIX 6

p520, 2 CPU

Cena LP: **\$ 28 102**

	miesiące			
	6	12	24	36
Rata miesięczna	\$ 1 180	\$ 1 110	\$ 941	\$ 666
Wartość wykupu	\$ 14 051	\$ 8 431	\$ 281	\$ 281
Koszt całkowity	\$ 21 133	\$ 21 751	\$ 22 875	\$ 24 258

p550, 8 CPU

Cena LP: **\$ 175 190**

	miesiące			
	6	12	24	36
Rata miesięczna	\$ 7 358	\$ 6 920	\$ 5 869	\$ 4 152
Wartość wykupu	\$ 87 595	\$ 52 557	\$ 1 752	\$ 1 752
Koszt całkowity	\$ 131 743	\$ 135 597	\$ 142 605	\$ 151 224

p520, 4 CPU

Cena LP: **\$ 44 728**

	miesiące			
	6	12	24	36
Rata miesięczna	\$ 1 879	\$ 1 767	\$ 1 498	\$ 1 060
Wartość wykupu	\$ 22 364	\$ 13 418	\$ 447	\$ 447
Koszt całkowity	\$ 33 635	\$ 34 619	\$ 36 409	\$ 38 609



Warunki wypożyczeń długoterminowych IBM Blade Center Technology

Przykładowe kalkulacje wypożyczeń ze specyfikacją w rozbiściu na m-ce (w cenach netto):

Konfiguracja nr 1

IBM BladeCenter S Chassis with 2x950/1450W PSU, Rackable	1
IBM BladeCenter S 6-Disk Storage Module	1
IBM 146GB 15K 3.5in HS SAS HDD	6
IBM BladeCenter S SAS RAID Controller Module	2
IBM BladeCenter S 950W/1450W Auto-Sensing Power Supplies 3 and 4	1
Nortel Networks Layer 2/3 Copper GbE Switch Module for BladeCenter	2
HS21, Xeon Quad Core E5420 80w 2.50GHz/1333Mhz/12MB L2, 2x1GB Chk, O/Bay SAS	2
Intel Xeon QC Processor Model E5420 80W 2.5GHz/1333MHz/12MB L2	2
2 GB (2x1GB kit) Single Rank PC2-5300 CL5 ECC Low Power	2
IBM 73GB 10K 2.5in Non Hot-Swap SAS SFF HDD	4
cKVM Feature Card for IBM BladeCenter	2
SAS Expansion Card (CFFv) for IBM BladeCenter	2



Klatka S

	miesiące		
	12	24	36
Rata miesięczna	\$ 1 660	\$ 1 060	\$ 795
Koszt wykupu	\$ 4 850	\$ 240	\$ 220
Koszt całkowity	\$ 24 770	\$ 25 680	\$ 28 840

Konfiguracja nr 2

IBM eServer BladeCenter(tm) H Chassis with 2x2900W PSU UltraSlim Enhanced Multi-Burner	1
IBM BladeCenter(tm) H 2900W AC Power Supply Modules	1
Nortel Networks Layer 2/3 Copper GbE Switch Module for BladeCenter	2
Brocade(R) 10-port 4 Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter	1
Brocade(R) 20-port 4 Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter™	1
IBM Short Wave SFP Module	4
IBM BladeCenter Open Fabric Manager	1
IBM BladeCenter Open Fabric Manager - Advanced	1
2.8m, 200-240V, Triple 16A IEC 320-C20	2
HS21, Xeon Quad Core E5420 80w 2.50GHz/1333Mhz/12MB L2, 2x1GB Chk, O/Bay SAS	2
Intel Xeon QC Processor Model E5420 80W 2.5GHz/1333MHz/12MB L2	2
2 GB (2x1GB kit) Single Rank PC2-5300 CL5 ECC Low Power	2
IBM 73GB 10K 2.5in Non Hot-Swap SAS SFF HDD	4
cKVM Feature Card for IBM BladeCenter	2
QLogic 4Gb SFF Fibre Channel Expansion Card for IBM eServer BladeCenter	2



Klatka H

	miesiące		
	12	24	36
Rata miesięczna	\$ 2 350	\$ 1 620	\$ 1 190
Koszt wykupu	\$ 6 940	\$ 350	\$ 310
Koszt całkowity	\$ 35 140	\$ 39 230	\$ 42 871

W przypadku zainteresowania wypożyczeniem innego rozwiązania niż uwzględnione w tabeli, prosimy o kontakt ze swoim opiekunem w Avnet.

